


PASSIIVINEN KOSTEUSILMAISIN

Passiivisen kosteusilmaisimen tarkoituksena on varoittaa suodattimen joutumisesta kosteudelle alttiiksi sen ollessa pakkauksessa. Kun avaat pakkauksen, tarkista silmämääräisesti, onko passiivisen kosteusilmaisimen valkoisella alueella sinisiä tahroja. Jos havaitset sinisiä tahroja kannen ikkunassa, suodatin on hävitettävä. Ikkunassa näkyvän ilmaisimen materiaalin pitäisi olla valkoista.


Jos näkyvissä on kuitenkin pieniä sinisiä pölyhiukkasia, suodattimen käyttökunto ei ole heikentynyt ja se on käyttökelpoinen koko käyttöikänsä ajan.



SÄILYTYS JA KULJETUS

Säilytä suodattimia puhtaassa ja kuivassa paikassa alkuperäisessä pahvipakkauksessaan, jossa on neljä erillistä suljettua muovipakkausta. Säilytyslämpötila 10...30 °C (50...86 °F) ja alle 80 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa.

Varastointi näiden lämpötila- ja kosteusrajojen ulkopuolella voi lyhentää pakkauksessa olevien suodatinten käyttöikää. Kuljeta alkuperäisessä pahvipakkauksessa.



HENGITYKSENSUOJAUKSEN RAJOITUKSET ABEK-UHKIA VASTAAN KÄYTETTÄESSÄ

Avon EZAir™ ja PAPR on suunniteltu suodattamaan ABEK-uhkasta tai vastaavasta tapahtumasta johtuvaa kemiallisten aineiden saastuttamaa ilmaa.

CBRNCF50e-suodatinta saa käyttää vain ABEK-onnettomuusalueilla, joilla riskinarviointi sallii puhaltimella varustettujen ABEK-hengityssuojainten (PAPR) käytön. Ei saa käyttää, kun epäpuhtauksien pitoisuudet aiheuttavat välittömän hengenvaaran tai terveydellisen vaaran tai niitä ei tunneta tai kun pitoisuudet ylittävät sovellettavissa viranomais määräyksissä määritellyt hengityssuojaimen käyttörajoitukset.

KÄYTTÖAIKA ABEK-KAASU-UHKIA VASTAAN


Suodattimien käyttöikä määräytyy käyttäjän työtahdin, epäpuhtauksien tyypin ja pitoisuuden sekä ympäristöolosuhteiden, kuten lämpötilan ja ilmankosteuden, mukaan. Suodatinta on testattu siten, että sen vähimmäiskäyttöikä antaa suojaa alla olevassa taulukossa esitetyille epäpuhtauksille ja pitoisuuksille. Kaasua koskevat kestoikätestit suoritetaan 20 ±10 °C:n lämpötilassa (68 ±50 °F), 70 ±2 prosentin suhteellisessa kosteudessa ja virtausnopeudella 30 litraa minuutissa.

Testikaasu/-höyry	Testipitoisuus (ppm)	Läpäisy pitoisuus (ppm)	Läpäisy aika (min)
Sykloheksaani (C ₆ H ₁₂) -A1	500	10	70
Syaanivety (HCN) ja syanogeeni (C ₂ N ₂) -B2	1 000	10 ^a	25
Rikkivety (H ₂ S) -B2	1 000	10	40
Kloori (Cl ₂) -B2	1 000	0,5	20
Rikkidioksidi (SO ₂) -E1	500	5	20
Ammoniakki (NH ₃) -K1	500	25	50

^a HCN ja C₂N₂ yhteensä

VIIMEISEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄN MERKINTÄ

Suodattimen viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty seuraavasti:



Viimeinen käyttöpäivämäärä

TUOTEHYVÄKSYNNÄT

CE
2797

CE-merkinnän numerot:
684847 (EZAir+ ja MP-PAPR)
684849 (ST53 ja CS-PAPR)

Asetus henkilösuojaamista (EU)
2016/425

EU-tyyppitarkastus
– moduuli B (liite V)
Tuotteen tyyppinukausuus
– moduuli D (liite VIII)
NB 2797, BSI Group,
The Netherlands B.V.,
John M. Keynesplein 9,
1066 EP, Amsterdam,
Alankomaat.

Sekä EU:n että UKCA:n vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat osoitteessa
www.avon-protection.com/certifications.htm

UK
CA
0086

UKCA-merkinnän numerot:
746081 (EZAir+ ja MP-PAPR)
746082 (ST53 ja CS-PAPR)

UKCA-merkintä

Asetus 2016/425 henkilösuojaamista
sellaisena kuin se on Yhdistyneen
kuningaskunnan lainsäädäntöön
sisällytetty ja muutettu.
AB 0086, BSI Assurance Ltd,
Kitemark House, Davy Avenue,
Knowlhill,
Milton Keynes,
Bucks, MK4 8PP

YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä ongelmia, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai Avon Protectioniin, jotta saat tarvittavat tiedot ongelman ratkaisemiseksi.